



Verificador de interiores de precisión de MD, sin reloj comparador SU, Capacidad de medición: 280-510mm



Datos de pedido

Número de pedido	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Clase de artículo	46F

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.

Pernos de medición fijos **equipado con plaquitas de metal duro.**

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a \emptyset , concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Suministro:

Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).

Partes opcionales:

Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.º 435142, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.

Descripción técnica

Precisión de repetición sin reloj comparador	1,5 µm
Profundidad de medición	400 mm
Número de pernos de medición	7
Capacidad de medición	280 - 510 mm
Número de discos de medición	4
Ancho plato de centrado	156 mm
Embalaje	caja estable
Calibración	C4
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 800 mm	023210 800
---	------------

Accesorios

Cuadrante indicador ± intervalo de medición / lectura 50/1 µm	434674 50/1
Prolongación para mediciones profundas Longitud 750 mm	435142 750
Prolongación para mediciones profundas Longitud 500 mm	435142 500
Prolongación para mediciones profundas Longitud 1500 mm	435142 1500
Comparador digital inductivo Extramess Tipo 2001	434670 2001
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Cuadrante indicador ± intervalo de medición / lectura 130/5 µm	434674 130/5
	434674 25/0,5

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura
25/0,5 μm

Prolongación para mediciones profundas Longitud 250
mm

435142 250

Reloj comparador con graduación hacia la izquierda
Capacidad de medición 10 mm

434807 10

Prolongación para palpador de medición Longitud L 10
mm

434920 10

Anillo de comprobación DIN 2250 C \varnothing nominal 290 mm

484030 290

Punta de acero Tipo 16

434900 16

Prolongación para mediciones profundas Longitud 2000
mm

435142 2000

Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura
250/10 μm

434674 250/10

Reloj comparador digital Lectura de 0,0005 mm Capacidad
de medición 12,5 mm

434322 12,5

Prolongación para mediciones profundas Longitud 1000
mm

435142 1000