

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260763 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818607 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

SCMT 09T308 HB7120-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Condición de corte | continuo |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rompevirutas | VM |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Clase | HB7120-1 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 80 - 260 m/min |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación principal | M |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | SCMT 09T308 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |