

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "5 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 10mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268464 10
GTIN	4045197470089
Clase de artículo	21X

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Mango cilíndrico.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

- **Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).**

Descripción técnica

Ø nominal D	10 mm
Ø de taladro tolerancia D	0 / +0,22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 31
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496	WCHX 05T1..
Ø de mango D _s	12 mm
Longitud útil L ₁	15 mm
Longitud total L	90 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 31	269028 31
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500