

**Garant**
**TC. T 110202, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 260980 HB7120-1 |
| GTIN              | 4045197818744   |
| Clase de artículo | 21G             |

### Descripción

TC. T 110202 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

### Descripción técnica

|   |                   |
|---|-------------------|
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Rompevirutas                                  | VM                |
| Clase   | HB7120-1          |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 80 - 260 m/min    |
| Radio angular                                 | 0,2 mm            |
| Condición de corte                            | continuo          |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm      |
| Aplicación principal                          | M                 |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                |
| Material de corte            | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte | TCMT 110202                     |
| Número de cambios/cortes     | 3                               |
| Tolerancia                   | M                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |