

**Garant****VBMT 110302, Clase: HB7120-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado