

Garant
VBMT 160402, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado