

Garant
VBMT 160404, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160404 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado