

Garant**VB.. T 110304, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 110304 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado