

**Garant**
**VC. T 160404, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 160404 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7120-1
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado