

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado