

Garant
DC. T 070202, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070202 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado