

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7140-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T302 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Rompevirutas	VM

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado