

Garant
RC.X 1204, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.X 1204 HB7140-1 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado