



**Cuadrante indicador,  $\pm$  intervalo de medición / lectura: 250/10 $\mu$ m**



## Datos de pedido

Número de pedido 434674 250/10

GTIN 4059192014025

Clase de artículo 43A

## Descripción

### Ejecución:

**Mecanismo de medición apoyado en zafiro, herméticamente cerrado, especialmente resistente, dimensionado para el área de fabricación.**

Holgura de inversión reducida gracias al perno de medición guiado por bolas prácticamente exento de holgura.

**Insensible a las fuerzas laterales.**

Carcasa de una pieza para una estabilidad y una precisión máximas.

**Protección contra golpes mediante palanca de transmisión, que se levanta en caso de sobrecarga.**

**Presión de medición constante** por barra de torsión.

**Gran elevación libre** para insertar cómodamente las piezas de trabajo. Se puede acoplar una tecla de elevación o un dispositivo elevador de cable (accesorios especiales).

**Graduación fácilmente legible.**

**2 marcas de tolerancia** para preajustar la desviación admisible.

### Leyenda:

**Marcas de tolerancia**

**Conexión**

para dispositivo elevador de cable n.º 434930

**Ajuste preciso**

bloqueable (posición cero).

**Aplicación:**

Como instrum. medición por comparación para control en serie e individual.

**Partes opcionales:**

Dispositivo elevador de cable n.º 434930.

## Descripción técnica

Elevación libre	2,5 mm
Calibración	C3
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	1 N
Anchura	63 mm
± margen de medición	250 µm
Lectura	10 µm
Longitud	95 mm
Altura	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Cuadrante indicador

## Servicios

Calibración Cuadrante indicador Tipo FZ	023180 FZ
Calibración DAkkS Comparador Tipo FZ	023190 FZ

## Accesorios

Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15

Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Dispositivo elevador de cable. Longitud 140 mm	434930 140
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta basculante	434912
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Dispositivo elevador de cable. Longitud 500 mm	434930 500
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25

Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 10	434900 10