

Garant
SCMT 09T304, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T304 HB7140-1 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado