

Garant
SCMT 120404, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120404 HB7140-1 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado