

**Garant**
**SC. T 09T304, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Clase de artículo	21G

## Descripción

SC. T 09T304 HB7140-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

## Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado