

**Garant**
**TCMT 16T308, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Clase de artículo	21G

## Descripción

TCMT 16T308 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Rompevirutas	VM
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado