

Garant
VBMT 110302, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 110302 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado