

**Garant**
**VBMT 110304, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Clase de artículo	21G

### Descripción

VBMT 110304 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado