

Garant
VBMT 160408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado