

Garant**VC.T 110302, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 110302 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado