

**Garant**
**VC. T 160404, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Clase de artículo	21G

## Descripción

VC. T 160404 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Clase	HB7140-1
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado