

**Garant****WCHX 040104, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	268474 ALU
GTIN	4045197470348
Clase de artículo	21K

## Descripción

**Idóneo para:**

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 8.  
adecuado para Ø de herramienta D<sub>c</sub>: 8 mm

Clase: HU70AL

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación principal: 300 - 600 m/min

Velocidad de corte v<sub>c</sub> aplicación secundaria: 180 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	K
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación secundaria	180 m/min
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	300 - 600 m/min
Tipo	ALU
Radio angular	0,2 mm
Clase	HU70AL
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	WCHX 040104
Número de cambios/cortes	3
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado