

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	23 mm
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Longitud total L	180 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600