



Asiento para pinzas portapiezas ER VARIA, V4, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20



Datos de pedido

Número de pedido	319803 20
GTIN	4045197317575
Clase de artículo	33E

Descripción

Ventaja:

- Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
- Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
- Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Longitud de voladizo medida A: 25 mm

Ø exterior D: 34 mm

Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	20
Longitud de voladizo medida A	25 mm

Ø exterior D	34 mm
Adaptador	V4
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción