



Cabezal portacuchillas de cambio rápido, Tipo: AA



Datos de pedido

Número de pedido	318000 AA
GTIN	4045197315687
Clase de artículo	36A

Descripción

Aplicación:

Colocar y fijar el cabezal portacuchillas con superficie base rectificada plana en el carro de la forma más plana posible. Para ello, antes se debe desenroscar el agujero del disco de centrado correspondiente. La alineación se realiza mediante los soportes para barras de mandrinar y las barras de mandrinar empotradas, que se alinean perpendicularmente con los discos planos. A continuación, ajustar el disco de protección a la marca cero y atornillar fuertemente el tornillo de amarre. Para trabajos de torneado precisos u operaciones de desbarbado se aconseja el perno con dos pernos de alineamiento. Los agujeros ya están hechos.

Suministro:

Incluida 1 palanca excéntrica para n.º 318000, 1 llave de apriete para n.º 318100; 318200.

Descripción técnica

Tipo	AA
Anchura	70 mm
Anchura máxima del carro SB	80 mm
Ø perforación de la cabeza	13 mm
Voladizo máximo A	30 mm

Altura máxima de herramientas del torno h	12 mm
Altura	37 mm
Ø perforación de la placa de centrado	10 mm
Potencia máxima de accionamiento del torno	1,104 kW
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

Accesorios

Portabarras de mandrinar de cambio rápido Tipo AA	318200 AA
Portacuchillas de torneado de cambio rápido Tipo AA12/50	318100 AA12/50