



Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 6625



Datos de pedido

Número de pedido	375300 6625
GTIN	4020772084202
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 – M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Suministro:

Completo, arandela superresistente n.º 375340 y tuerca alta n.º 375385.

Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Anchura de tronzado estrecha a	5,7 mm
Longitud de rosca b	15 mm
Anchura de tronzado e	10 mm
Medida nominal de ranura en T	6 mm
Altura k	4 mm
Rosca G	M6
Longitud L	25 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura