

**Garant**
**TN. G 160404, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Clase de artículo	21G

### Descripción

TN. G 160404 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 70 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Clase	HB7415
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 70 m/min
Aplicación principal	S

Rompevirutas	TIM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TN. G 160404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado