

**Garant**
**VN. G 160404, Clase: HB7415**


## Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Clase de artículo	21G

## Descripción

VN. G 160404 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 70 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Clase	HB7415
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 70 m/min
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	TIM

Aplicación principal	S
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado