

**Garant**
**WNMG 060408, Clase: HB7415**


## Datos de pedido

Número de pedido	251954 HB7415
GTIN	4045197816863
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 060408 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Aplicación principal	S
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado