

**Garant**
**CC. T 120404, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 120404 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIS  
 Tolerancia: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Avance $f$	0,1 mm/rev,
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Clase	HB7415
Aplicación principal	S
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2 mm

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado