


Garant
TCMT 110208, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110208 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1 mm
 Avance f : 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7415
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Aplicación principal	S
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1 mm
Rompevirutas	TIS

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado