



Mordazas de fijación planas, Anchura de ranura a: 18mm



Datos de pedido

Número de pedido	375115 18
GTIN	4020772374174
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Construcción baja, posicionar mordazas de fijación planas en la pieza que se debe trabajar. A continuación, inmovilizar los tornillos de sujeción para la mesa de máquina. Mediante accionamiento del tornillo de sujeción se sujeta la pieza.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas muy planas, para mecanizar por completo superficies sin contorno de interferencia. Posibilidad de empleo vertical y horizontal.

Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

Descripción técnica

Rosca G	M16
Fuerza de apriete F_2 vertical	12,5 kN
Fuerza de apriete F_1 horizontal	25 kN
Altura mínima h_1	19 mm
Altura máxima h_2	30 mm
Altura intermedia H_1	19 mm
Anchura de ranura a	18 mm
Longitud L	130 mm

Anch. B	56 mm
Tipo	6496
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo