




Verificador de concentricidad RPGR, Para Ø máximo de pieza de trabajo: 240mm



Datos de pedido

Número de pedido	443230 240
GTIN	2050001698810
Clase de artículo	46L

Descripción

Ejecución:

Placa de base templada y rectificada, caja de cojinete de aluminio de alta resistencia. Discos desenrolladores desplazables y con gran capacidad de carga, uno de los cuales es regulable para piezas de diferentes diámetros (hasta 60 mm). Para el uso correcto, **adicionalmente se necesita** un soporte articulado para el alojamiento de reloj comparador o comparador de palanca sensitiva.

Aplicación:

Comprobación de precisión de planeidad y concentricidad de piezas giratorias de Ø hasta 240 mm.

Precisión:

Precisión de concentricidad **0,002 mm.**

Suministro:

Placa de base con 2 discos desenrolladores, 1 de los cuales es regulable en altura (sin soporte articulado ni reloj comparador).

Partes opcionales:

Soporte articulado con tuerca corredera n.º 443295.

Descripción técnica

Placa base anchura	200 mm
Placa base longitud	600 mm

Para Ø máximo de pieza de trabajo	240 mm
Peso	30 kg
Anchura de ranura en T H7	10 mm
Tipo de producto	Verificador de concentricidad y de planeidad

Accesorios

Soporte articulado con tuerca corredera Alcance del brazo 200 mm	443295 200
Soporte articulado con tuerca corredera Alcance del brazo 130 mm	443295 130