



## Verificador concentricidad con superficie de medición rectificada sin reloj comparador, Altura de puntos: 75mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 443000 75     |
| GTIN              | 4030234000176 |
| Clase de artículo | 46K           |

### Descripción

**Ejecución:****Soporte de medición:**

Con ajuste preciso y taladro de asiento 8 H7. El brazo transversal se puede ajustar libremente en altura y hacia todos los lados.

**Contrapuntos:**

desplazables. Cabezal móvil izquierdo con punta fija, cabezal móvil derecho con punta móvil.

**Banco de mediciones:**

Rectificado preciso, con 2 ranuras en T. Para el asiento de los contrapuntos (tolerancia H7) o del soporte de medición.

**Planitud según DIN 876/1.****Aplicación:**

Para la medición de la precisión de concentricidad y planeidad, así como para pruebas comparativas de paralelismo y diámetros.

**Suministro:**

Banco de mediciones, soporte de medición Contrapuntos superiores con prismas de 90° para incorporar piezas de trabajo descentradas o extralargas (Ø de pieza máximo 20 mm).

### Descripción técnica

|   |          |
|---|----------|
| Altura total sin soporte de medición                    | 150 mm   |
| Alineación lateral y de altura de los cabezales móviles | ±0,01 mm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Brazo transversal longitud        | 60 mm  |
| Altura de columna                 | 150 mm                                       |
| Placa base anchura                | 110 mm                                       |
| Anchura de ranura en T H7         | 10 mm  |
| Ø de columna                      | 16 mm  |
| Peso                              | 12 kg  |
| Anchura de distancia entre puntos | 350 mm                                       |
| Ø de brazo transversal            | 16 mm  |
| Ø de pínolas                      | 16 mm  |
| Placa base longitud               | 500 mm                                       |
| Altura de puntos                  | 75 mm  |
| Calibración                       | Precio a petición                            |
| capacidad de carga máxima por par | 10 kg  |
| Tipo de producto                  | Verificador de concentricidad y de planeidad |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Par de soportes desenrolladores regulables en altura Para<br>Ø máximo de pieza de trabajo 32 mm | 443050 32    |
| Soporte articulado con tuerca corredera Alcance del brazo<br>200 mm                             | 443295 200   |
| Soporte articulado con tuerca corredera Alcance del brazo<br>130 mm                             | 443295 130   |
| Par de soportes desenrolladores para Altura de puntos<br>50/75 mm                               | 443160 50/75 |