



## Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 1412160



### Datos de pedido

Número de pedido	375300 1412160
GTIN	4020772084370
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

**Modelo estándar**, clase de resistencia = 10.9 (para M6 – M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 – M24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### Suministro:

**Completo**, arandela superresistente n.º 375340 y tuerca alta n.º 375385.

#### Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

### Descripción técnica

Altura k	8 mm
Anchura de tronzado estrecha a	13,7 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Anchura de tronzado e	22 mm
Longitud de rosca b	100 mm
Rosca G	M12
Longitud L	160 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura