



Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	335430 11
GTIN	4045197152589
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad. Adecuado también para G 1/4.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	11 mm
Vástago cuadrado	9 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	46 mm

Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	11 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido