

**Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) individual, Tipo: 121250****Datos de pedido**

Número de pedido	375305 121250
GTIN	4020772080419
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

**Modelo estándar**, clase de resistencia = 10.9 (para M6 – M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Suministro:**

**Individual**, sin tuerca ni arandela.

**Partes opcionales:**

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

**Nota:**

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

**Descripción técnica**

Anchura de tronzado e	18 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Longitud de rosca b	35 mm
Anchura de tronzado estrecha a	11,7 mm
Altura k	7 mm
Rosca G	M12
Longitud L	50 mm

Tipo	787
Tipo de producto	Tornillo para ranura