

**Garant**
**Portaherramientas eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 30 mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	319161 30
GTIN	4045197523778
Clase de artículo	31V

## Descripción

### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**GARANT eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

### Aplicación:

Para el tronzado plano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Anchura del mango b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

## Descripción técnica

Anchura del mango $b_3$	17 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
$h_5$	28 mm
Ø del mango $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
$b_1$	70 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI