

**Garant**
**Portaherramientas eco forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50 mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	319111 50
GTIN	4045197578792
Clase de artículo	31V

## Descripción

### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**GARANT eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

### Aplicación:

Para el tronzado plano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Anchura del mango b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$l_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
Ø del mango $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
Anchura del mango $b_3$	26 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI