

Garant**Cono de contracción térmica, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308568 5
GTIN	4045197486356
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 – 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893 y juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Nota:

No es posible la regulación longitudinal.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	5 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Adaptador	PSC 63 corto

Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Armario inferior	354290
Disco para bobinaSU1 Para \varnothing de sujeción 3-5 mm	354240 3-5
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1