

Mitutoyo
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm

Datos de pedido

Número de pedido	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Clase de artículo	44A

Descripción
Ejecución:
Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Modelo superficie de medición	refrentadas con metal duro
Ø de varilla	6,35 mm
Lectura	0,01 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Calibración	B2

Límite de error	2 μ m
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------