

3M**Cinta adhesiva 2 lados rollo, 50mmx25m, AnchoxLongitud (mmxm): 50X25**

Datos de pedido

Número de pedido	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **3M™ 9191** es una cinta adhesiva de doble cara que se caracteriza por un adhesivo de caucho sintético **sensible a la presión** con una elevada fuerza adhesiva y adherencia inmediata.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Color	amarillento
Anchura	50 mm
Longitud	25 m
Quality Dress	9191
Material cubierta	Papel siliconado
Masa adhesiva	Caucho sintético

Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
con forro	no
Particularidad	desgarrable a mano
Humedad del almacén	40 - 65 %
Fecha de consumo preferente	12 mes
Espesor	0,26 mm
Aplicación	Montaje
Aplicación	Instalación de moquetas
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C
resistente a altas temperaturas hasta	-30 - 75 °C
Material de base	Tejido
Adherencia de acero	0,95 N/mm
Resistencia a la tracción	2,6 N/mm
Capacidad de estiramiento	9 %
Tipo de producto	Cinta adhesiva