



## Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	320650 5
GTIN	4019208000183
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

- **Ángulo de punta 60°.**
- **Modelo ligero.**
- **Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.**
- **Sin mantenimiento.**

#### Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

#### Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de piezas pequeñas y muy pequeñas en tornos grandes y pequeños.

Ø de carcasa D: 58 mm

Longitud útil B: 104 mm

máximo Ø de punta 60° A: 30 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,01 mm

Para peso de la pieza de trabajo: 1600 kg

### Descripción técnica

Para peso de la pieza de trabajo	1600 kg
máximo Ø de punta 60° A	30 mm

Fallo de concentricidad máximo	0,01 mm
Ø de carcasa D	58 mm
Longitud útil B	104 mm
Cono Morse	CM5
Tipo de producto	Punta de centrado