

Garant
CNMM 120408, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 120408 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VR

Profundidad de corte a_p : 2 - 8 mm

Avance f : 0,4 - 1,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 210 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VR
Profundidad de corte a_p	2 - 8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 210 m/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado