

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado