

**Garant**
**CNMG 120404, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120404 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7120-1
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VS

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado