

Garant
CNMG 120408, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado