

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f: 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Clase	HB7120-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	M

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado